




**Codifica d'ordine**

CJ10-30GM-E1


**Caratteristiche**

- Linea comfort
- 10 mm non allineato

**Allacciamento**



**Dimensioni**



**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NCNPV
Distanza di comando misura	$s_n$ 10 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 10 mm

**Dati specifici**

<b>Condizioni di montaggio</b>	
A	0 mm
B	0 mm
C	30 mm
F	50 mm
Tensione di esercizio	$U_B$ 10 ... 60 V
Frequenza di commutazione	f 0 ... 10 Hz
Isteresi	H 0,1 ... 10 tipico 4 %
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione	$U_d$ $\leq$ 2,8 V
Corrente di esercizio	$I_L$ 0 ... 200 mA
Corrente di esercizio minima	$I_m$ 0 mA
Corrente residua	$I_r$ 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente a vuoto	$I_o$ $\leq$ 20 mA
Ritardo di disponibilità	$t_v$ $\leq$ 50 ms
Display stato elettrico	LED, giallo

**Conformità alle norme**

EMC secondo	IEC / EN 60947-5-2:1999
-------------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di magazzino	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

**Dati meccanici**

Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Data di edizione: 2012-08-28 14:59 Data di stampare: 2012-08-28 000017\_ita.xml

Condizioni di montaggio

