



Objednávací název

NJ10-36-E-G/EX

- Speciální stupeň krytí G/Ex (nevýbušné provedení)
- 10 mm v jedné rovině
- Komfortní řada

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	NPN	spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	10 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 8,1 mm
Redukční součinitel r_{Al}		0,4
Redukční součinitel r_{Cu}		0,3
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,85

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	18 ... 28 V
Spínací frekvence	f	0 ... 300 Hz
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		ne
Pokles napětí	U_d	≤ 3 V
Provozní proud	I_L	0 ... 200 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 25 mA

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------	--------------------------------

Mechanické specifikace

Průřez žily vodiče	0,75 mm ²
Materiál pouzdra	Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP67
Pokyn	Výběhový model

Rozměry



Připojení

