



Codifica d'ordine

NJ10-36-E-G/EX

Caratteristiche

- Tipo di protezione speciale G/Ex
- 10 mm allineato
- Linea comfort

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione		Contatto NO NPN
Distanza di comando misura	s_n	10 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Polarità d'uscita		DC
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione r_{Al}		0,4
Fattore di riduzione r_{Cu}		0,3
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$		0,85

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	18 ... 28 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 300 Hz
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		no
Caduta di tensione	U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto	I_0	≤ 25 mA

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------


Dati meccanici

Sezione filo	0,75 mm ²
Materiale della scatola	Ottone, nichelato
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP67
Indicazione	Modello non più prodotto

Dimensioni



Allacciamento



Data di edizione: 2015-02-24 11:19 Data di stampare: 2015-02-25 003441_ita.xml