



Orderbenämning

NJ10-36-E-G/EX

Kännetecken

- Specialskyddsklass G/Ex
- 10 mm i plan
- Komfortserie

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		NPN	slutare
Känslavstånd	s_n	10 mm	
Installation		inbyggbar	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 8,1 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,4	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,85	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	18 ... 28 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 300 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	U_d	≤ 3 V
Arbetsström	I_L	0 ... 200 mA
Tomgångsström	I_0	≤ 25 mA

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------


Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	Utlöpande modell

Avmätning



Anslutning

