



Orderbenämning

NJ5-18GM-N-Y07922

Kännetecken

- Komfortserie
- 5 mm i plan

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		NAMUR öppnare
Känslavstånd	s_n	5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		NAMUR
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,21
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,18
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,63

Specifikationer

Märkspänning	U_o	8 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 500 Hz
Strömförbrukning		
Mätplatta ej registrerad		≥ 3 mA
Mätplatta registrerad		≤ 1 mA

Normkonformitet

EMV enligt		IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer		DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)


Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------


Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt		2 x 0,5 mm ²
Kapslingsmaterial		Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67

Avmätning



Anslutning



ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet	C_i	$\leq 85 \text{ nF}$
Effektiv inre induktivitet	L_i	$\leq 27 \text{ }\mu\text{H}$

Kungörelsedatum: 2015-02-26 08:54 Datum för utgåva: 2015-02-26 007922_swe.xml