



Komfortserie



Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR öppnare
Innerdiameter	10 mm
Installation	
Måtkula	Ø 1/8", material SS18
Specifikationer	
Märkspänning U_o	8 V
Arbetsspänning U_B	5 ... 25 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 2000 Hz
Strömupptagning	
Mätplatta ej registrerad	≥ 3 mA
Mätplatta registrerad	≤ 1 mA
Normkonformitet	
EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	10 ... 40 °C (283 ... 313 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet C_i	≤ 25 nF
Effektiv inre induktivitet L_i	≤ 10 μ H