




Orderbenämning

CJ10-30GM-WS-Y10371

Anslutning

WS



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 10 mm

Specifikationer

Installationsförhållanden		
A		0 mm
B		0 mm
C		30 mm
F		50 mm
Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 10 Hz
Hysteres	H	2 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd		tolerat mot felaktig polning
Kortslutningsskydd		nej
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1200 mA
Dimensionerad isolationsspänning U_{BIS}		1500 V
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
minsta driftström	I_m	5 mA
Läckström	I_r	0,7 ... 1,5 mA typ.
Driftsberedskapsuppskov	t_v	≤ 300 ms
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:1999
Normer	EN 50010, EN 50044, EN 50036

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Installationsförutsättningar

