

# Brida de fijación


## BF 4,5



- Ayuda de montaje para todas las fibras ópticas con diámetro de carcasa 4,5 mm
- Montaje sencillo y ajuste exacto
- Rango de ajuste amplio (máx. 3,5 mm)

Brida de fijación, 4,5 mm

## Dimensiones



## Datos técnicos

### Datos generales

Diámetro interno 4,5 mm

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)

### Datos mecánicos

Material PBT

Momento de apriete de los tornillos de fijación max. 0,5 Nm

Dimensiones 15 mm x 18 mm x 10 mm