



Classe di protezione speciale G/Ex
 10 mm incorporabile
 Serie comfort



Funzione di un elemento di commutazione	AC	Contatto NO
Distanza di comando misura s_n	10 mm	
Montaggio incorporato	incorporabile	
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 8,1 mm	
Fattore di riduzione r_{AI}	0,4	
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,3	
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,85	
Tensione di esercizio U_B	20 ... 253 V	
Frequenza di commutazione f	0 ... 25 Hz	
Protezione da cortocircuito	Fusibile	
Caduta di tensione U_d	≤ 7 V	
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 4000 mA	
Corrente di esercizio I_L	8 ... 500 mA	
Corrente residua I_r	0 ... 2,5 mA tipico	
Norme	EN 60947-5-2	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)	
Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC	
Sezione filo	0,75 mm ²	
Materiale della scatola	Ottone, nichelato	
Superficie anteriore	PBT	
Classe di protezione	IP67	
Note	Modello non più prodotto	

Allacciamento:

WS



014074_ITA.xml

2003-03-24