



Specialskyddsklass G/Ex  
 10 mm i plan  
 Komfortserie



Allmänna data	
Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd $s_n$	10 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd $s_a$	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$	0,4
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,3
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning $U_B$	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens $f$	0 ... 25 Hz
Kortslutningskydd	Smältsäkring
Spänningsfall $U_d$	$\leq 7$ V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström $I_L$	8 ... 500 mA
Läckström $I_r$	0 ... 2,5 mA typ.
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell

### Anslutning:



2002-11-19 13:37 - 2006-02-08 - 014074\_SWE.xml