




Orderbenämning

NJ10-36-WO-G/EX


Kännetecken

- Specialskyddsklass G/Ex
- 10 mm i plan
- Komfortserie

Anslutning



Avmätning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}		0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}		0,85

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 25 Hz
Kortslutningsskydd		Smältsäkring
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 4000 mA
Arbetsström	I_L	8 ... 500 mA
Läckström	I_r	0 ... 2,5 mA typ.

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell