




Codifica d'ordine

CJ10-30GM-E3-V1


Caratteristiche

- Linea comfort
- 10 mm non allineato

Allacciamento



Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NCPNP
Distanza di comando misura	s_n 10 mm
Montaggio incorporato	non incorporab.
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 10 mm

Dati specifici

Condizioni di montaggio	
A	0 mm
B	0 mm
C	30 mm
F	50 mm
Tensione di esercizio	U_B 10 ... 60 V
Frequenza di commutazione	f 0 ... 10 Hz
Isteresi	H 0,1 ... 10 tipico 4 %
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione	U_d \leq 2,8 V
Corrente di esercizio	I_L 0 ... 200 mA
Corrente di esercizio minima	I_m 0 mA
Corrente residua	I_r 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente a vuoto	I_o \leq 20 mA
Ritardo di disponibilità	t_v \leq 50 ms
Display stato elettrico	LED, giallo

Conformità alle norme

EMC secondo	IEC / EN 60947-5-2:1999
-------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di magazzino	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dati meccanici

Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Data di edizione: 2012-08-28 15:00 Data di stampare: 2012-08-28 019467_ita.xml

Condizioni di montaggio

