



Komfortserie  
60 mm i plan med  
permanentmagnet DM 60-  
31-15




Allmänna data	
Utgångs funktion	NAMUR slutare
Känslavstånd $s_n$	60 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd $s_a$	0 ... 60 mm
Specifikationer	
Märkspänning $U_o$	8 V
Kopplingsfrekvens $f$	0 ... 1000 Hz
Strömupptagning	
Magnet registrerad	[ge] 3 mA
Magnet ej registrerad	[les] 1 mA
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
EMV enligt	EN 60947-5-2
Normer	DIN& EN& 60947-5-6 (NAMUR)
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvärsnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	rostfritt stål
Skyddsklass	IP67
Hänvisningar	Utlöpande modell


### Anslutning:



Magnet DM 60-31-15



Magnet DM 25-32-07



## ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet  $C_i$

[les] 40 nF

Effektiv inre induktivitet  $L_i$

[les] 43 [micro]H