




**Codifica d'ordine**

NJ1,5-8GM40-WS

**Caratteristiche**

- 1,5 mm allineato
- a 2 fili AC


**Allacciamento**



**Accessori**

**BF 8**  
Flangia di fissaggio, 8 mm

**Dimensioni**



**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	AC	Contatto NO
Distanza di comando misura	$s_n$	1,5 mm
Montaggio incorporato	incorporabile	
Polarità d'uscita	AC	
Distanza di comando sicura	$s_a$	0 ... 1,21 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,2	
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,15	
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$	0,65	

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	24 ... 264 V AC
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 25 Hz
Isteresi	$H$	tip. 5%
Protezione da scambio di polarità	tolleranza	
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 8$ V
Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz)	0 ... 1000 mA	
Corrente di esercizio	$I_L$	5 ... 100 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 1,5 mA tipico
Display stato elettrico	LED, rosso	

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	Cavo PVC , 2 m
Sezione filo	0,14 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

**Conformità alle norme e alle direttive**

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

**Omologazioni e certificati**

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Data di edizione: 2012-11-14 14:39 Data di stampare: 2012-11-14 02:32:94\_ita.xml