




### Orderbenämning

NJ1,5-8GM40-WS

### Kännetecken

- 1,5 mm i plan
- 2-tråd AC

### Anslutning




### Tillbehör

#### BF 8

Fäste, 8 mm

### Avmätning



### Tekniska data

#### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	$s_n$	1,5 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		AC
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 1,21 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,2
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,15
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,65

#### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	24 ... 264 V AC
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 25 Hz
Hysteres	$H$	typ. 5%
Polaritetsskydd		tolerat mot felaktig polning
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 8$ V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1000 mA
Arbetsström	$I_L$	5 ... 100 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 1,5 mA typ.
Funktions indikering		LED, röd

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

#### Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PVC , 2 m
Ledartvårsnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

#### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose