



Bestellbezeichnung

KLE 00-2,2-2,0-K55

Fibra óptica de plástico-unidireccional
Rosca M4

Características

- Rosca M4

Serie

Fibras ópticas

Series de los aparatos SU18 ; SU18/35 ; SU19

Descripción

Atención:

El conductor de luz no debe torcerse ni doblarse. Las fuerzas de tracción extremas pueden provocar deterioros. Evite el contacto con gasolina o disolventes orgánicos.



Accesorios

KM4-0,5

Protección metal para fibras ópticas de plástico M4 x 0,5 m

KM4-1,0

Protección metal para fibras ópticas de plástico M4 x 1,0 m

OMH-LL-M4

Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M4

Datos técnicos

Datos generales

Longitud de fibra óptica	l	2000 mm
Diámetro de fibra óptica	d	2,2 mm
Forma/Tipo adaptador		00
Pieza terminal		Punta flexible
Radio de flexión		mín. 25 mm
Diámetro del haz de fibras		Salida superficie: 1 mm ²
Accesorios suministrados		Cortador para fibra óptica de vidrio

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Material	
Salida de luz	Plástico
Revestimiento	PVC
Núcleo	Plástico
Pieza terminal	Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303

Información general

Volumen de suministro	Conductores de luz embalados de dos en dos
-----------------------	--

Dimensiones

