




Referencia de pedido

NJ1,5-8GM40-WO

Características

- 1,5 mm enrasado
- 2 hilos AC

Conexión




Accesorios

BF 8

Brida de fijación, 8 mm

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	CA	N.C.
Distancia de conmutación de medición s_n	1,5 mm	
Instalación	enrasado	
Polaridad de salida	CA	
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 1,21 mm	
Factor de reducción r_{AI}	0,2	
Factor de reducción r_{Cu}	0,15	
Factor de reducción $r_{1.4301}$	0,65	

Datos característicos

Tensión de trabajo	U_B	24 ... 264 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 25 Hz
Protección contra la inversión de polaridad	no polarizado	
Caída de tensión	U_d	≤ 8 V
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1000 mA	
Corriente de trabajo	I_L	5 ... 100 mA
Corriente residual	I_r	0 ... 1,5 mA tip.
Indicación del estado de conmutación	LED, rojo	

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	Cable PVC , 2 m
Sección transversal	0,14 mm ²
Material de la carcasa	Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Autorización CSA	cCSAus Listed, General Purpose