




### Codifica d'ordine

NJ3-18GK-S1N-130

### Caratteristiche

- 3 mm incorporabile in ST37 / 1.0037


### Allacciamento



### Accessori

**BF 18**  
Flangia di fissaggio, 18 mm

### Dimensioni



### Dati tecnici

#### Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NODC
Distanza di comando misura	$s_n$ 3 mm
Montaggio incorporato	incorporabile in ST37 / 1.0037
Polarità d'uscita	Funzione di sicurezza
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 2,4 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	1
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	1
Fattore di riduzione $r_{V2A}$	0

#### Dati specifici

Tensione nominale	$U_o$ 8 V
Frequenza di commutazione	$f$ 0 ... 200 Hz
Isteresi	$H$ tipico 0,1 %

#### Consumo corrente

Lastra di misura non rilevata	$\leq 1$ mA
Lastra di misura rilevata	$\geq 3$ mA

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F)
----------------------	---------------------------------

#### Dati meccanici

Tipo di collegamento	
Sezione filo	0,75 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	PPS; Ryton R4
Superficie anteriore	PPS; Ryton R4
Classe di protezione	IP65
Indicazione	solo per metalli Ne

#### Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Omologazioni e certificati

omologazione UL	cULus Listed, General Purpose
Omologazione CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCC	I prodotti con tensione di esercizio $\leq 36$ V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.