




Referencia de pedido

NJ3-18GK-S1N-130

Características

- 3 mm enrasado en ST37 / 1.0037

Conexión




Accesorios

BF 18

Brida de fijación, 18 mm

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Función del elemento de conmutación	CC	N.A.
Distancia de conmutación de medición s_n	3 mm	
Instalación	enrasado en ST37	
Polaridad de salida	funciones con seguridad	
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 2,4 mm	
Factor de reducción r_{AI}	1	
Factor de reducción r_{Cu}	1	
Factor de reducción r_{V2A}	0	

Datos característicos

Tensión nominal	U_o	8 V
Frecuencia de conmutación	f	0 ... 200 Hz
Histéresis	H	tip. 0,1 %

Consumo de corriente

Placa de medición no detectada	≤ 1 mA
Placa de medición detectada	≥ 3 mA

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F)
----------------------	---------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	
Sección transversal	0,75 mm ²
Material de la carcasa	PPS; Ryton R4
Superficie frontal	PPS; Ryton R4
Tipo de protección	IP65
Nota	sólo para metales -NE

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Estándar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Autorizaciones y Certificados

Autorización UL	cULus Listed, General Purpose
Homologación CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC	Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤ 36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.