




Codifica d'ordine

NCN15-30GM60-Z0


Caratteristiche

- Linea comfort
- 15 mm non allineato

Allacciamento



Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione Contatto NODC		
Distanza di comando misura	s_n	15 mm
Montaggio incorporato		non incorporab.
Polarità d'uscita		DC
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione r_{AI}		0,43
Fattore di riduzione r_{Cu}		0,36
Fattore di riduzione r_{V2A}		0,7

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	5 ... 60 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 50 Hz
Isteresi	H	1 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità		tolleranza
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 5 V
Corrente di esercizio	I_L	2 ... 100 mA
Corrente residua	I_r	0 ... 0,9 mA tipico 0,7 mA
Display stato elettrico		LED, giallo
Display preallarme		LED, rosso

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Temperatura di magazzinaggio	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

Dati meccanici

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PUR
Sezione filo	0,34 mm ²
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67
Indicazione	Modello non più prodotto

Data di edizione: 2009-07-14 09:54 Data di stampare: 2009-07-14 030655_ITA.xml