





CE

Orderbenämning

NCN15-30GM60-Z0

Kännetecken

- Komfortserie
- 15 mm ej i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

Utgångs funktion	DC	slutare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,43	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,36	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7	

Specifikationer

Arbetspänning	U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 50 Hz
Hysteres	H	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Arbetsström	I_L	2 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul	
Visning av funktionsavbrott	LED, röd	

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Lagringstemperatur	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PUR-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	Utlöpande modell