




Orderbenämning

NBN15-M1K-WS

Kännetecken

- 15 mm ej i plan
- 2-tråd AC

Anslutning




Tillbehör

MH 04-3742A

Fäste för VariKont och -M1K-

Avmätning



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,43	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,41	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,82	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V AC
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	typ. 5 %
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 2400 mA	
Arbetsström	I_L	5 ... 400 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Skruvklämmor
Ledartvärsnitt	$\leq 2,5$ mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	¹⁾ Vid temperaturområdet under 0 °C tillåten driftspänning U_b 80...253 V Apparatskyddssäkring ≤ 2 A (snabb) enligt IEC 60127-2 Sheet 1 Rekommendation: Kontrollera att apparaten fungerar efter kortslutning.

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose