




**Codifica d'ordine**

NJ1,5-8GM50-E

**Caratteristiche**

- Linea comfort
- 1,5 mm allineato

**Allacciamento**



**Accessori**


**EXG-08**

Ausilio di montaggio

**BF 8**

Flangia di fissaggio

**Dimensioni**



**Dati tecnici**

**Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NONPN
Distanza di comando misura	$s_n$ 1,5 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	$s_a$ 0 ... 1,215 mm
Fattore di riduzione $r_{AI}$	0,24
Fattore di riduzione $r_{Cu}$	0,21
Fattore di riduzione $r_{V2A}$	0,67

**Dati specifici**

Tensione di esercizio	$U_B$	10 ... 60 V
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 5000 Hz
Isteresi	$H$	1 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 2,6$ V
Corrente di esercizio	$I_L$	0 ... 100 mA
Corrente residua	$I_r$	0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente a vuoto	$I_0$	$\leq 10$ mA
Display stato elettrico		LED, giallo

**Conformità alle norme**

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Temperatura di magazzino	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

**Dati meccanici**

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PUR
Sezione filo	0,14 mm <sup>2</sup>
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	LCP
Classe di protezione	IP67

**Omologazioni e certificati**

Omologazione CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)
------------------	---

Data di edizione: 2009-11-11 16:40 Data di stampare: 2009-11-11 033376\_ITA.xml