

## Orderbenämning

SC3,5-N0-Y37317

## Tekniska data

## Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	
Slitsvidd	3,5 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 typ. 6 mm
Installation	

## Specifikationer

Märkspänning	$U_o$	8 V
Arbetspänning	$U_B$	5 ... 25 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 3000 Hz
Strömförbrukning		
Mätplatta ej registrerad		$\geq 3$ mA
Mätplatta registrerad		$\leq 1$ mA

## Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)


## Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------


## Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

## Avmätning



## Anslutning



**ATEX**

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet	$C_i$	$\leq 150 \text{ nF}$
Effektiv inre induktivitet	$L_i$	$\leq 150 \text{ } \mu\text{H}$