




Manövrering BT37

- Med en manövreringsyta

Manövrering för byggserie F25

Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer	
Ringdiameter	
Stoppringhöjd	
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer	
Axeldiameter	≤ 35 mm
Axelhöjd	17 mm
Material	
Stomme	PS495F
Huvpluggar	PBT (1 st. svart)
Befästningsskruv	Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Stomme	30 g

Kungöresedatum: 2020-03-31 Datum för utgåva: 2020-06-29 : 043088_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS