




Manövrering

BT32

- Två fasta, i 180° vridna manövreringsytor
- Lämpad för höger- och vänsterroterande drivningar

Manövrering för byggserie F25

Mått



Tekniska data

Mekaniska specifikationer

Axeldiameter	max. 34 mm
Åtdragningsmoment befästningsskruvar	1,5 Nm

Allmän information

Kompletterande information	Manöverdonet innesluter axeln
----------------------------	-------------------------------

Kungörelsedatum: 2021-04-01 Datum för utgåva: 2021-04-01 : 046698_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS