


Allmänna data	
Utgångs funktion	AC slutare
Känslavstånd s_n	10 mm
Installation	inbyggbar
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,29
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,26
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,71
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	20 ... 250 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 20 Hz
Hysteres H	typ. 5 %
Kortslutningskydd	nej
Spänningsfall U_d	≤ 8 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 1600 mA
Dimensioneringsdata	
Arbetsström I_L	5 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 1,5 mA typ.
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,75 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

Anslutning:



2006-12-14 10:38 - 2006-12-14 - 089558_SWE.xml