



Objednací název

NBN2-8GM40-E2-C

Příslušenství

BF 8

Montážní příruba, 8 mm

EXG-08

Držák pro rychlou montáž, sřpevným dorazem

Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	PNP	spínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	2 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 1,62 mm
Redukční součinitel r_{Al}		0,3
Redukční součinitel r_{Cu}		0,25
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,65

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V
Spínací frekvence	f	0 ... 1800 Hz
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	≤ 3 V
Provozní proud	I_L	0 ... 100 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 20 mA
Magnetické střídavé pole	B	150 mT
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

Soulad s normami

Normy	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------	--------------------------------

Mechanické specifikace

Průřez žíly vodiče	0,14 mm ²
Materiál pouzdra	Mosaz, povrchová úprava PTFE
Čelní plocha	PPS; Ryton R4
Třída ochrany	IP67

Rozměry



Připojení

