



### Orderbenämning

NBN2-8GM40-E2-C

### Tillbehör

#### BF 8

Fäste, 8 mm

#### EXG-08

Snabbfäste med stopp

## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		PNP	slutande
Känslavstånd	$s_n$	2 mm	
Installation		ej i samma plan	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 1,62 mm	
Reduktionsfaktor $r_{Al}$		0,3	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,25	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,65	

### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1800 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 3$ V
Arbetsström	$I_L$	0 ... 100 mA
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 20$ mA
Magnetiskt växelfält	B	150 mT
Funktions indikering		LED, gul

### Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------


### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

### Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	Mässing, PTFE-skikt
Avkännings yta	PPS; Ryton R4
Skyddsklass	IP67

## Avmätning



## Anslutning

