





CE

Orderbenämning

NBB10-30GM40-Z1

Kännetecken

- Bas serie
- 10 mm i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna data**

| | | |
|----------------------------|-----------|--------------|
| Utgångs funktion | DC | öppnare |
| Känslavstånd | s_n | 10 mm |
| Installation | inbyggbar | |
| Utgångs typ | DC | |
| Garanterat känslavstånd | s_a | 0 ... 8,1 mm |
| Reduktionsfaktor r_{AI} | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor r_{Cu} | 0,25 | |
| Reduktionsfaktor r_{V2A} | 0,7 | |

Specifikationer

| | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Arbetspänning | U_B | 5 ... 60 V |
| Kopplingsfrekvens | f | 0 ... 150 Hz |
| Hysteres | H | 1 ... 10 typ. 5 % |
| Polaritetsskydd | tolerat mot felaktig polning | |
| Kortslutningsskydd | pulserande | |
| Spänningsfall | U_d | ≤ 5 V |
| Arbetsström | I_L | 2 ... 100 mA |
| Läckström | I_r | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Funktions indikering | LED, gul | |

Normkonformitet

| | |
|--------|-------------------------|
| Normer | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|--------|-------------------------|

Omgivningsförhållande

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Omgivningstemperatur | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|----------------------|-------------------------------|

Mekaniska data

| | |
|-------------------|----------------------|
| Anslutnings typ | 2 m, PVC-kabel |
| Kabelutförande | PA |
| Ledartvärnsnitt | 0,34 mm ² |
| Kapslingsmaterial | Mässing, förnicklad |
| Avkännings yta | PBT |
| Skyddsklass | IP67 |