



Orderbenämning

NJ2-V3-N-Y89557

Kännetecken

- Komfortserie
- 2 mm i plan

Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		NAMUR öppnare
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ		NAMUR
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,25
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,2
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,7

Specifikationer

Märkspänning	U_o	8 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 1000 Hz
Hysteres	H	typ. %
Strömförbrukning		
Mätplatta ej registrerad		≥ 3 mA
Mätplatta registrerad		≤ 1 mA

Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)


Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------


Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

Avmätning



Anslutning



ATEX

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet	C_i	≤ 40 nF
Effektiv inre induktivitet	L_i	≤ 35 μ H

Kungörelsedatum: 2015-02-24 11:22 Datum för utgåva: 2015-02-25 089557_swe.xml