




Dimensiones



Referencia de pedido

V12-G

Conector hembra M12, 1/2", Micro AC, 3 pines

Características

- Contactos dorados
- Conexión de borne roscado

Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	3
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	1/2"

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 250 V CA
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		$\leq 5 \text{ m}\Omega$

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
----------------------	--------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	1/2"-20 UN F Borne, recto Terminales roscados para máx. 0,75 mm ² ,
Sección transversal	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$ 18 AWG
Tipo de protección	IP67
Material	
Contactos	Aleación Cu
Superficie de contacto	Au
Pinza	PA
Contratuercas	latón, niquelado
Cable	
Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm

Conexión eléctrica

