


Allmänna data	
Utgångs funktion	AC/DC öppnare
Känslavstånd s_n	2 mm
Installation	i samma plan i ST37 / 1.0037
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8
Reduktionsfaktor r_{St37}	1
Reduktionsfaktor r_{Ms}	0
Specifikationer	
Driftspänning DC	20 ... 300 V
Driftspänning AC	20 ... 140 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 20 Hz
Hysteres H	typ. 5 %
Kortslutningskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 7 V
Arbetsström I_L	8 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 1,3 mA typ.
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, röd
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	2 m, PUR-kabel
Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	rostfritt stål
Skyddsklass	IP68

Anslutning:



2002-11-20 12:09 - 2006-02-08 - 094013_SWE.xml