


Givare, induktiv


NBB2-V3-US



- knappbredd 2 mm
- 2-tråd AC/DC



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Växlingsfunktion		Normalt öppen (NO)
Utgångstyp		Tvåtrådig
Känslavstånd	s_n	2 mm
Installation		kan byggas upp i samma plan
Utgångs typ		AC/DC
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,5

Kungörelsedatum: 2022-06-22 Datum för utgåva: 2022-06-22 : 094347_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,46
Reduktionsfaktor $r_{1.4301}$		0,9
Reduktionsfaktor r_{Si37}		1
Reduktionsfaktor r_{Ms}		0,8
Specifikationer		
Driftspänning DC	U_B	10 ... 140 V
Driftspänning AC	U_B	20 ... 140 V
Kopplingsfrekvens	f	25 Hz
Polaritetsskydd		nej
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	U_d	≤ 7 V
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA max.
Läckström	I_r	$\leq 0,8$ mA
Funktions indikering		LED, röd
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kabel PUR , 2 m
Ledartvärsnitt		0,25 mm ²
Kapslingsmaterial		PBT
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67

Anslutning

