



Referencia de pedido


V16-W

Caja de cables, diámetro 24, 6 polos+PE, posibilidad de confección

Características

- Contactos dorados

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	6 + PE
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	angulado
Rosca 1	Rd 24

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 250 V
Corriente de trabajo		máx. 10 A

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	1 hembra 24 x 1/8" Terminales roscables de máx. 1,5 mm ² Atornillado PG9

Material

Contactos	CuSn / Au
Pinza	PBT

Cable

Diámetro del revestimiento	6 ... 8 mm
Vida mecánica	> 500 ciclos de contacto

Conexión eléctrica

