



Referencia de pedido


V18-G

Conector hembra tipo M18, confeccionable

Características

- Contactos dorados

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos 4

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B máx. 250 V

Corriente de trabajo máx. 16 A / 5 A soldado por inmersión

Resistencia de tránsito $\leq 8 \text{ m}\Omega$

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente $-40 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-40 \dots 185 \text{ }^\circ\text{F}$)

Grado de ensuciamiento 3

Datos mecánicos

Grado de protección IP65

Conexión 1 x conector hembra M18
Terminales roscables de máx. $1,5 \text{ mm}^2$
Atornillado PG9

Material

Contactos CuZn

Superficie de contacto CuSnZn

Pinza PA 66

Contratuerca PA 66

Cable

Diámetro del revestimiento 6 ... 8 mm

Conexión eléctrica

