



### Referencia de pedido


#### V18-W

Conector hembra tipo M18, confeccionable

### Características

- Contactos dorados

### Dimensiones



### Datos técnicos

#### Datos generales

Nº de polos 4

#### Datos eléctricos

Tensión de trabajo  $U_B$  máx. 250 V  
 Corriente de trabajo máx. 16 A / 5 A soldado por inmersión  
 Resistencia de tránsito  $\leq 8 \text{ m}\Omega$

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)  
 Grado de ensuciamiento 3

#### Datos mecánicos

Grado de protección IP65  
 Conexión 1 x conector hembra M18  
 Terminales roscables de máx. 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Atornillado PG9

#### Material

Contactos CuZn  
 Superficie de contacto CuSnZn  
 Pinza PA 66  
 Contratuerca PA 66  
 Cable  
 Diámetro del revestimiento 6 ... 8 mm

### Conexión eléctrica

