



Objednací název

NJ5-18GM-N-Y08838

Vlastnosti

- Komfortní řada
- 5 mm v jedné rovině
- s Euchnerovým konektorem SD4

Technická data

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		Normálně zavřený (NC)
Typ výstupu		NAMUR
Spínací vzdálenost	s_n	5 mm
Montáž		v jedné rovině
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 4,05 mm
Redukční součinitel r_{AI}		0,21
Redukční součinitel r_{Cu}		0,18
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,63
Typ výstupu		dva vodiče

Charakteristické hodnoty

Jmenovité napětí	U_o	8 V
Spínací frekvence	f	0 ... 500 Hz
Hystereze	H	typ. 5 %
Spotřeba proudu		
Nedošlo k detekci měřicí desky		≥ 3 mA
Proběhla detekce měřicí desky		≤ 1 mA

Okolní podmínky

Okolní teplota		-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
----------------	--	-------------------------------

Mechanické specifikace

Typ připojení		Konektor SD 4K s vývodem Euchnerova typu
Materiál pouzdra		ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303
Čelní plocha		Polybutyltereftalát
Třída ochrany		IP67


Shoda s normami a směrnici

Shoda se standardy		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normy		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Schválení a certifikáty

Schválení UL		cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA		cCSAus Listed, General Purpose

Rozměry



Připojení

