




Marque de commande

NJ5-18GM-N-Y08838


Caractéristiques

- Série confort
- 5 mm, noyable
- avec connecteur Euchner SD4

Connection



Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	NAMUR à ouverture
Portée nominale s_n	5 mm
Montage	noyable
Polarité de sortie	NAMUR
Portée de travail s_a	0 ... 4,05 mm
Facteur de réduction r_{Al}	0,21
Facteur de réduction r_{Cu}	0,18
Facteur de réduction $r_{1,4301}$	0,63

Valeurs caractéristiques

Tension assignée d'emploi U_o	8 V
Fréquence de commutation f	0 ... 500 Hz
Course différentielle H	typ. 5 %

Consommation en courant

Cible de mesure non détectée	≥ 3 mA
Cible de mesure détectée	≤ 1 mA

Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
----------------------	-------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	Prise mâle Euchner SD 4K
Matériau du boîtier	Acier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Agréments et certificats

Agrément UL	cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA	cCSAus Listed, General Purpose

Date de publication: 2013-02-08 17:04 Date d'édition: 2013-02-09 106454_fra.xml