





Reflector REF-CLIP40



- Montaje simple mediante fijación enchufable
- Abrazadera adecuada para un orificio taladrado de 7 mm y 1,5 mm ... placa de 2 mm de grosor

Reflector rectangular, 39,5 mm x 22,5 mm, fijación de encaje a presión

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales	
Tipo	rectangular
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos	
Material	PMMA/ABS
Dimensiones	39,5 mm x 22,5 mm x 8,2 mm
Fijación	Fijación enchufable