



Referencia de pedido

V1-W

Conector hembra para cables, M12, 4 polos, confeccionable

Características


- Contactos dorados

Accesorios

V1-E/E2-LED

Placa de circuitos impresos con LED para instalación en un conector de cable

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Número UL File	E363587

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Grado de protección	IP67
Conexión	1 hembra M12 acodada Terminales roscados para máx. 0,75 mm ² conexiones de rosca PG/

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	PBT
Contratuerca	CuZn, niquelado
Cable	
Diámetro del revestimiento	4 ... 6 mm

Conformidad con Normas y Directivas

Conformidad con estándar	
Grado de protección	EN 60529:2000

Conexión eléctrica

