




Actuador

BT115B

- São possíveis 3 repetidores de posição com um sensor duplo da série F31
- Níveis superior e inferior de vaporização reguláveis progressivamente
- Uma bandeira de activação fixa
- 2 x duas bandeiras de activação fixas, colocadas a 90°, deslocáveis em 90°
- Apropriado para accionamentos rotativos à direita e à esquerda

Actuador para série F31

Dimensões



Dados técnicos

Dados gerais	
Diâmetro do anel	max. 105 mm
Altura do anel de retenção	max. 5 mm
Condições ambiente	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dados mecânicos	
Diâmetro dos veios	< 90 mm
Altura dos veios	30 mm e 50 mm
Calibre mestre para orifícios de fixação	30 x 130 mm
Material	
Caixa	POM
Disco de separação	PA (2 unidades, espessura de 10 mm)
Parafuso de fixação	para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 unidade M6 x 35) para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 unidades M5 x 16, (2 unidade M5 x 12)
Etiqueta de accionamento	Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303 (integrado)

Data de publicação: 2020-03-31 Data de emissão: 2020-06-29 : 122900_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS