



Codifica d'ordine

NBN4-F45-Z0

Caratteristiche

- Linea base
- 4 mm non allineato

Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione		Contatto NO NPN
Distanza di comando misura	s_n	4 mm
Montaggio incorporato		non incorporab.
Polarità d'uscita		DC
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 3,24 mm
Fattore di riduzione r_{Al}		0,3
Fattore di riduzione r_{Cu}		0,25
Fattore di riduzione $r_{1,4301}$		0,7

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	5 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 300 Hz
Isteresi	H	1 ... 10 tip. 5%
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 5 V
Corrente di esercizio	I_L	2 ... 100 mA
Corrente residua	I_r	0,4 ... 0,7 mA tipico
Ritardo di disponibilità	t_v	≤ 5 ms
Display stato elettrico		no

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------


Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	165 mm, cavetto in PVC con connettore femmina Lumberg 3820N.PL.134.1
Sezione filo	0,14 mm ²
Materiale della scatola	POM
Superficie anteriore	PBT
Grado di protezione	IP67

Dimensioni



Allacciamento

