



Referencia de pedido


V31-GM

Conector hembra, M8, 4 clavijas, montaje in situ

Características

- Conexión de borne roscado
- Contactos dorados

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

Nº de polos	4
Conexión 1	Conector hembra
Tipo 1	recto
Rosca 1	M8

Datos eléctricos

Tensión de trabajo	U_B	máx. 30 V CC
Corriente de trabajo		máx. 4 A
Resistencia de tránsito		< 3 mΩ

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento	3

Datos mecánicos

Tipo de protección	IP67
Conexión	1 hembra M8, recta Terminales de tornillo para 0,14 ... 0,5 mm ²

Material

Contactos	CuZn
Superficie de contacto	Au
Pinza	PBT, PA, negro

Cable

Diámetro del revestimiento	3,5 ... 5 mm
----------------------------	--------------

Combustibilidad

Portador de contactos	UL 94 HB
-----------------------	----------

Conexión eléctrica

