


Givare, induktiv


NCN2-8GM40-Z0



- 2 mm ej i plan
-



Mått



Tekniska data

Allmänna specifikationer			
Växlingsfunktion			Normalt öppen (NO)
Utgångstyp			Tvåtrådig
Känslavstånd	s_n		2 mm
Installation			ej i samma plan
Utgångs typ			DC
Garanterat känslavstånd	s_a		0 ... 1,62 mm
Reelt kopplingsavstånd	s_r		1,8 ... 2,2 mm typ.
Reduktionsfaktor r_{AI}			0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}			0,39
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$			0,75
Anslutnings sätt			2-trådig
Specifikationer			
Arbetspänning	U_B		5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f		0 ... 1200 Hz
Hysteres	H		1 ... 10 typ. 5 %
Polaritetsskydd			toleratn mot felaktig polning

Kungöresdatum: 2022-05-18 Datum för utgåva: 2022-05-18 : 126096_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

Kortslutningsskydd		pulserande
Spänningsfall	U_d	$\leq 5 \text{ V}$
Arbetsström	I_L	2 ... 100 mA
minsta driftström	I_m	2 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,5 mA typ.
Funktions indikering		LED, gul
Norm- och riktlinjekonformitet		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Godkännanden och certifikat		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose
CCC-godkännande		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Omgivningsförhållande		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer		
Anslutnings typ		Kabel PUR , 2 m
Ledartvärsnitt		0,14 mm ²
Kapslingsmaterial		Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67

Anslutning



Tillbehör

	BF 8	Fäste, 8 mm
---	-------------	-------------