


Endüktif Sensör


NCN2-8GM40-Z0



- 2 mm bağılı değil
- 2 telli DC



Boyutlar



Teknik Veriler

Genel veriler		
Anahtarlama işlevi		Normalde açık (NO)
Çıkış tipi		İki telli
Algılama mesafesi	s_n	2 mm
Montaj		çıkık kafa
Çıkış polaritesi		DC
Emniyete alınmış devre mesafesi	s_a	0 ... 1,62 mm
Gerçek devre mesafesi	s_r	1,8 ... 2,2 mm tip.
Redüksiyon faktörü r_{Al}		0,4
Redüksiyon faktörü r_{Cu}		0,39
Redüksiyon faktörü $r_{1,4301}$		0,75
Çıkış şekli		2 telli
Tanım verileri		
Besleme gerilimi	U_B	5 ... 60 V
Anahtarlama frekansı	f	0 ... 1200 Hz
Manyetik gecikme	H	1 ... 10 tip. 5 %
Yanlış kutup bağlama koruması		kutup toleranslı

: 2022-05-18 : 2022-05-18 : 126096_tur.pdf

Bkz. "General Notes Relating to Pepperl+Fuchs Product Information".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

ABD: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Almanya: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Teknik Veriler

Kısa devre koruması		takt sonu
Gerilim düşmesi	U_d	$\leq 5 \text{ V}$
İşletme akımı	I_L	2 ... 100 mA
en küçük işletme akımı	I_m	2 mA
Artık akım	I_r	0 ... 0,5 mA tip.
Anahtarlama durum göstergesi		LED, sarı
Normlar ve yönerge uygunluğu		
Norm uygunluğu		
Normlar		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
İzinler ve sertifikalar		
UL İzni		cULus Listed, General Purpose
CCC İzni		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Çevre şartları		
Ortam sıcaklığı		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mekanik veriler		
Bağlantı şekli		Kablo PUR , 2 m
Damar enine kesit		0,14 mm ²
Gövde malzemesi		Paslanmaz çelik 1.4305 / AISI 303
Alın yüzeyi		PBT
Koruma tipi		IP67

Bağlantı



Aksesuar

	BF 8	Montaj flanşı, 8 mm
---	-------------	---------------------