




Givare, induktiv NBN5-11K8-N-V8

- 5 mm ej i plan



Mått



Tekniska data

| Allmänna specifikationer | | |
|------------------------------------|-------|---------------------|
| Växlingsfunktion | | Normalt stängd (NC) |
| Utgångstyp | | NAMUR |
| Känslavstånd | s_n | 5 mm |
| Installation | | ej i samma plan |
| Garanterat känslavstånd | s_a | 0 ... 4,05 mm |
| Anslutnings sätt | | 2-trådig |
| Specifikationer | | |
| Arbetsspänning | U_B | 5 ... 15 V |
| Kopplingsfrekvens | f | 0 ... 2000 Hz |
| Hysteres | H | 0,05 ... 0,75 |
| Strömförbrukning | | |
| Mätplatta ej registrerad | | min. 2,7 mA |
| Mätplatta registrerad | | ≤ 1,8 mA |
| Specifikation funktionell säkerhet | | |
| MTTF _d | | 8162 a |
| Livslängd (T_M) | | 20 a |

Kungörelsedatum: 2023-09-13 Datum för utgåva: 2023-09-13 : 130051_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Tekniska data

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feldetekteringsförmåga (DC) | 0 % |
| Godkännanden och certifikat | |
| UL-godkännande | cULus Listed, General Purpose |
| CCC-godkännande | Produkter, vars max. driftspänning är ≤ 36 V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning. |
| Omgivningsförhållande | |
| Omgivningstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Mekaniska specifikationer | |
| Anslutnings typ | Lödförbindning |
| Kapslingsmaterial | PA |
| Skyddsklass | IP67 |

Anslutning

