


Connecteur femelle ML29 Kupplungsdose 3m 4polig

- Connecteur enfichable spécial pour série ML29

Connecteur femelle avec câble de 3 m, pour capteurs série ML29



Données techniques

Caractéristiques générales			
nombre de pôles			4
Raccordement 1			Connecteur femelle
Forme constructive 1			droit
Filetage 1			M8
Raccordement 2			Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques			
Tension d'emploi	U_B	max. ...	30 V
Courant d'emploi	I_B	max.	4 A
Conditions environnementales			
Température ambiante			-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Degré de pollution			3
Caractéristiques mécaniques			
Degré de protection			IP67 selon EN 60529 (vissé)
Matériau			
Poignée			TPU, bleu
Câble			PVC
Câble			
Diamètre d'enveloppe			Ø 3,5 mm

Date de publication: 2024-03-26 Date d'édition: 2024-03-26 : 131596_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Couleur		gris
Fils		4 x 0,14 mm ²
Longueur	L	3 m

Affectation des broches



1	⌋	BN
2	⌋	WH
3	⌋	BU
4	⌋	BK