


## Conector hembra ML29 Kupplungsdose 3m 4polig

- Conector especial a presión para la serie ML29

Juego de cables hembra con cable de 3 m para sensores de la serie ML29



### Datos técnicos

Datos generales			
Nº de polos			4
Conexión 1			Conector hembra
Tipo 1			recto
Rosca 1			M8
Conexión 2			Terminal de línea libre
Datos eléctricos			
Tensión de trabajo	$U_B$	máx. ...	30 V
Corriente de trabajo	$I_B$	máx.	4 A
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente			-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
Grado de ensuciamiento			3
Datos mecánicos			
Grado de protección			IP67 según EN 60529 (en estado roscado)
Material			
Pinza			TPU, azul
Cable			PVC
Cable			
Diámetro del revestimiento			Ø 3,5 mm

Fecha de publicación: 2024-03-26 Fecha de edición: 2024-03-26 : 131596\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

**Datos técnicos**

Color	gris	
Hilos		4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Longitud	L	3 m

**Asignación de conexión**



- 1 ) ..... BN
- 2 ) ..... WH
- 3 ) ..... BU
- 4 ) ..... BK

Fecha de publicación: 2024-03-26 Fecha de edición: 2024-03-26 : 131596\_spa.pdf