



### Codifica d'ordine

922LC5-A4N

### Caratteristiche

- Linea base

## Dati tecnici

### Dati generali

Funzione di commutazione		Normalmente aperto (NA)
Tipo di uscita		NPN
Distanza di comando misura	$s_n$	5 mm
Montaggio incorporato		non incorporab.
Polarità d'uscita		DC
Distanza di comando sicura	$s_a$	0 ... 4,05 mm

### Dati specifici

Tensione di esercizio	$U_B$	4,75 ... 30 V DC
Frequenza di commutazione	$f$	0 ... 500 Hz
Caduta di tensione	$U_d$	$\leq 1$ V
Deriva termica		$\pm 15\%$
Corrente di esercizio	$I_L$	0 ... 25 mA
Corrente in assenza di carico	$I_0$	$\leq 10$ mA

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente		-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
----------------------	--	-------------------------------

### Dati meccanici

Materiale della scatola		Poliamide
-------------------------	--	-----------


### Conformità agli standard e alle direttive

Standard di conformità		
Norme		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

### Omologazioni e certificati

Omologazione CCC		I prodotti con tensione di esercizio $\leq 36$ V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
------------------	--	--

## Dimensioni



## Allacciamento

